



蛍光染料エポダイ添加のエポフィックス
に含浸された電子部品試料

技術データ

寸法：
高さ : 190mm
幅 : 380mm
奥行 : 370mm
重量 : 9.5kg

仕様

シトバック (真空エジェクタ付タイプ)
真空含浸装置。

圧縮給気圧 4.5-6バールが必要。
1x100-240V/50-60Hz
コード : VACWI
カタログ No. : 05926119

シトバック (外付真空ポンプタイプ)
真空含浸装置。

外付真空ポンプと制御装置Cooli-1が必要。
1x100-240V/50-60Hz
コード : VACUT
カタログ No. : 05926219

埋込みカップホルダー (ウノフォーム≤30mm /
1½inch 用)

埋込みカップ取扱い簡易化。
ウノフォーム 25mm / 30mm / 1½inch 用。
コード : VACFU
カタログ No. : 05926903

シトバック消耗品キット

シトバック用使い捨て消耗品：注入用チューブ100本、真空含浸室保護具1個、注入用チューブ支持クリップ1個。
コード : VACKI
カタログ No. : 40300080


e-トレーニングモジュール：シトバック
(英語版)

オンラインのシトバック用トレーニング：開梱、設置、操作を図解入りで説明。購読有効期限は1年間、3名まで登録可能。ご注文時にお名前とe-メールアドレスを明記ください。
コード : ETRAI
カタログ No. : 86210400

エポダイ

顕微鏡観察で空孔や亀裂を見やすくする為の蛍光染料。スペシフィックス、エポフィックス、クラロシット及びピアフィックスと併用。顕微鏡用特殊フィルターが必要。

コード : EPOLU
カタログ No. : 40300002



蛍光染料エポダイ添加のエポフィックス
に含浸されたケーブル試料

エポフィックスキット

冷間埋込みエポキシ樹脂。
常温下12時間で硬化、収縮率がほとんどなく特に真空含浸に適す。透明
コード : EPOFI
カタログ No. : 40200029

エポフィックス樹脂 1L

冷間埋込みエポキシ樹脂主剤。1Lのエポフィックスで130mLの硬化剤に対応。
コード : EPOES
カタログ No. : 40200030

エポフィックス樹脂硬化剤 500mL

冷間埋込みエポキシ樹脂硬化剤。500mLの硬化剤で4Lのエポフィックス樹脂に対応。
コード : EPOAR
カタログ No. : 40200031

スペシフィックス-20 キット

冷間埋込みエポキシ樹脂。
常温下8時間で硬化、収縮率が極めて小さく特に真空含浸に適す。透明
コード : EPO20
カタログ No. : 40200048

スペシフィックス-40 キット

冷間埋込みエポキシ樹脂。加温(40-60℃)下3.5時間で硬化、収縮率が極めて小さく特に真空含浸に適す。透明
コード : EPO40
カタログ No. : 40200049

スペシフィックス樹脂 1L

冷間埋込みエポキシ樹脂主剤。各種硬化剤と混合し様々な特性を生み出す。硬化剤スペシフィックス-20又はスペシフィックス-40と併用。
コード : EPOIN
カタログ No. : 40200051

スペシフィックス-20 硬化剤 500mL

常温での小型埋込みに適する冷間埋込みエポキシ樹脂硬化剤。500mLの硬化剤で2.6Lのスペシフィックス樹脂に対応。
コード : EHA20
カタログ No. : 40200052

スペシフィックス-40 硬化剤 1L

加温(40-60℃)下で短時間硬化させる冷間埋込みエポキシ樹脂硬化剤。1Lの硬化剤で2.1Lのスペシフィックス樹脂に対応。
コード : EHA40
カタログ No. : 40200053

冷間埋込みに関する埋込みカップ、染料、テーパー角度板などのアクセサリーについては、別冊カタログを参照ください。

ストルアス社は常に品質の向上に努めています。予告なしに製品の仕様を変更することがあります。

 Struers

Struers A/S
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup, Denmark
Phone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk



丸本ストルアス株式会社

□本社 〒110-0015
東京都台東区東上野一丁目18番6号
タカラ第3ビル

営業案内
TEL 03(5688)2930
FAX 03(5688)2927
第一営業グループ
TEL 03(5688)2931
第二営業グループ
TEL 03(5688)2932
技術サービス
TEL 03(5688)2920
FAX 03(5688)2926
アプリケーションラボ
TEL 03(5688)2917
FAX 03(5688)2928

□大阪営業所 〒550-0014
大阪市西区北堀江一丁目6番5号
大輪ビル
TEL 06(6532)2661
FAX 06(6532)1977

□名古屋営業所 〒464-0075
名古屋市千種区今池四丁目4番1号
玉置ビル
TEL 052(732)1862
FAX 052(732)2392

www.struers.com